



Spärrskraftshuvud 1 tum utan handtag



Beställningsdata

Ordernummer	647500
GTIN	4018754013500
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Omställbar för höger- och vänsterdragning (36 tänder); handtag och spärrnyckeldel separata. Slitdelarna är utbytbara (reservdelssortiment nr 647610).

Norm:

DIN 3122-D 25

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Passar till :

Hylsor för manuell dragning.

fyrkantsfäste: 1 tum

Antal tänder: 36

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1 tum
Norm	DIN 3122
totallängd	185 mm
Antal tänder	36
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förokromad
spärrhuvudets bredd	70 mm

Produktslag

Spärrhuvud

Tillbehör

Reservdelssortiment 1 tum

647610