



12-kantshylsa 1 tum, nyckelvidd: 50mm



Beställningsdata

Ordernummer	647000 50
GTIN	4018754009930
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, innerförsänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Nyckelvidder med exakta toleranser. Invändig fyrkant enligt DIN 3120-D 25 med hål och frigöringsknapp.

Norm:

DIN 3124

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningsäkerförokromning på nickel.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	50 mm
Längd	80 mm
Ø utgångssidan	66 mm
fyrkantsfäste	1 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

