

**Rörhylsnyckel, nyckelvidd: 19X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	620120 19X22
GTIN	4045197438157
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Av tunnväggigt seghärdsningsstålrör, med tvärgående hål för vridstift.

Norm:

DIN 896 B

Material:

Seghärdat stålrör, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	22 mm
Nyckelvidd ₁	19 mm
hål vridstift-Ø	12,5 mm
totallängd	170 mm
Norm	DIN 896 B
Material	Seghärdsningsstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Cylinderformat vridstift \varnothing xtotalängd 12X250 mm	621600 12X250
Trappformigtvridstift totalängd 180 mm	621800 180
Trappformigtvridstift totalängd 245 mm	621800 245