



Rörhylsnyckel, nyckelvidd: 22X24mm



Beställningsdata

Ordernummer	620120 22X24
GTIN	4045197438195
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Av tunnväggigt seghärdningsstålrör, med tvärgående hål för vridstift.

Norm:

DIN 896 B

Material:

Seghärdat stålrör, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₂	24 mm
hål vridstift-Ø	14,5 mm
Nyckelvidd ₁	22 mm
totallängd	190 mm
Norm	DIN 896 B
Material	Seghärdningsstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Cylinderformat vridstift \varnothing xtotallängd 14X320 mm

621600 14X320

Trappformigtvridstift totallängd 245 mm

621800 245