

**Korshylsnyckel, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	621100 3
GTIN	2050001011909
Artikelklass	62C

**Beskrivning****Utförande:**

Av tunnväggigt vanadinstålrör med fyra olika nyckelvidder i sexkantigt utförande.

**Material:**

Seghärdat stålrör, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

Nyckelvidd <sub>3</sub>	10 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	7 mm
totallängd	110×110 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	8 mm
Nyckelvidd <sub>4</sub>	13 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Seghärdningsstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

