



## Insex-elektronikskruvmejsel Kraftform Micro, sexkant: 3mm



### Beställningsdata

Ordernummer	627470 3
GTIN	4013288032133
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående **vridbar kappa** (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad **snabbdragningszon** för snabb och effektiv dragning, och med **kraftzon** för överföring av större vridmoment. Klingor av högvärdigt verktygsstål, mattförokromad yta, svart spets. **Hex-Plus-profil** förhindrar att skruvhuvudet deformeras och överför större vridmoment.

#### Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

### Teknisk beskrivning

klinglängd	60 mm
totallängd	157 mm
sexkant	3 mm
tillverkarens beteckning	2054 Micro
Drivprofil	Sexkantnyckel
Produktslag	Skruvmejslar