

**Korshylsnyckel, Typ: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	621100 5
GTIN	2050001011916
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Av tunnväggigt vanadinstålrör med fyra olika nyckelvidder i sexkantigt utförande.

Material:

Seghärdat stålrör, förkromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd ₄	17 mm
totallängd	128×129 mm
Nyckelvidd ₁	11 mm
Nyckelvidd ₃	14 mm
Nyckelvidd ₂	13 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	Seghärdningsstål, förkromat
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel

