

**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/4 tum med magnet, nyckelvidd: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650050 6
GTIN	4045197214546
Artikelklass	62D

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt utförande speciellt för användning på el- eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Invändig fyrkant enligt DIN 3121. Med profil motsvarande **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar.

**Norm:****DIN 3129****Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	6 mm
Längd	23 mm
Ø utgångssidan	10,3 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
lämpar sig för maskinanvändning	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats

