



Insex-elektronikskruvmejselsats Kraftform Micro, Antal skruvmejslar: 7



Beställningsdata

Ordernummer	627475 7
GTIN	4013288101686
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt utformat flerkomponenthandtag med lättgående **vridbar kapp** (fixering av pekfingertoppen medger arbete med stor precision). Optimalt utformad **snabbdragningszon** för snabb och effektiv dragning, och med **kraftzon** för överföring av större vridmoment. Klingor av högvärdigt verktygsstål, mattförokromad yta, svart spets. **Hex-Plus-profil** förhindrar att skruvhuvudet deformeras och överför större vridmoment.

Användningsdata:

För exakt och effektiv dragning vid elektronikarbeten. Idealiska för finkänsliga inställnings- och justeringsarbeten.

leveransinnehåll:

Vardera 1 elektronikskruvdragare nr 627470: Storlek 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3

Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	7
Drivprofil	Sexkantnyckel
Vridbar kåpa	ja
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 3 mm	627470 3
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 0,9 mm	627470 0,9
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 1,5 mm	627470 1,5
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 1,3 mm	627470 1,3
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 0,7 mm	627470 0,7
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 2 mm	627470 2
Insex-elektronikskruvmejselKraftform Micro sexkant 2,5 mm	627470 2,5