

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/4 tum långa med fjädrande magnet, nyckelvidd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650052 10
GTIN	4045197214614
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande speciellt för användning på el- eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Invändig fyrkant enligt DIN 3121. Med profil motsvarande **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar.

Fördel:

Den fjäderlagrade magneten ser till att skruven sitter säkert i hylsan. Det gör också att hylsan alltid har maximalt grepp om skruven. Fjädern gör det enkelt att ta loss urskruvade muttrar och skruvar ur hylsan.

Norm:**DIN 3129****Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Längd	50 mm
nyckelvidd	10 mm
Ø utgångssidan	15 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	Sexkantsnyckel
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktlag

Hylsnyckelinsats