

**Ledade haknycklar med tapp, Största Ø / tapp-Ø: 60/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	628100 60/4
GTIN	4020772053079
Artikelklass	63Q

Beskrivning**Utförande:**

Ledad haknyckel med tapp.

Specialstål, slipad övre kant, härdade och anlöpta brunerade.

Användningsdata:

För hålmutter DIN 1816.

Teknisk beskrivning

totallängd	205 mm
Maximal diameter	60 mm
för mutterytter-Ø	35 - 60 mm
tapp-Ø	4 mm
Typ	775D
tillverkarens beteckning	776C
Produktslag	Haknycklar