

HOLEX**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/4 tum långa med fjädrande magnet, nyckelvidd: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	650052 13
GTIN	4045197214621
Artikelklass	62D

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt utförande speciellt för användning på el- eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Invändig fyrkant enligt DIN 3121. Med profil motsvarande **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar.

Fördel:

Den fjäderlagrade magneten ser till att skruven sitter säkert i hylsan. Det gör också att hylsan alltid har maximalt grepp om skruven. Fjädern gör det enkelt att ta loss urskruvade muttrar och skruvar ur hylsan.

Norm:**DIN 3129****Material:**

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Teknisk beskrivning

Längd	50 mm
Ø utgångssidan	18,8 mm
nyckelvidd	13 mm
fyrkantsfäste	1/4 tum
Drivprofil	Sexkantsnyckel
lämpar sig för maskinanvändning	ja

Produktslag

Hylsnyckelinsats