

**Hårdhetsjämförelseplatta HV 10, Hårdhetsvärde (ca): 620****Beställningsdata**

Ordernummer	495164 620
GTIN	2050001958167
Artikelklass	49L

**Beskrivning****Utförande:**

Högkvalitativa hårdhetsjämförelseplattor av optimerat och homogent stål för periodisk kalibrering av hårdhetsprovare.

**Fördel:**

Organisationssystem med färger och symboler på varje förpackning.

**leveransinnehåll:**

Alla hårdhetsjämförelseplattor levereras med **DAkkS-kalibreringsintyg**.

**OBS!:**

**Kalibreringar med andra metoder, hårdhetsjämförelseplattor med andra mått och med rasterlinjer levereras på förfrågan. Snabb tillgänglighet från tillverkarens lager.**

**Teknisk beskrivning**

provningsförfarande	HV 10
Ø	65 mm
höjd	10 mm
Hårdhetsvärde (ca)	620

Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
inkl. DAkkS-kalibreringsintyg	ja
förpackning	Stabil box
Produktslag	Hårdhetsjämförelseplatta