



Ledade haknycklar med tapp, Största Ø / tapp-Ø: 155/6mm



Beställningsdata

Ordernummer	628100 155/6
GTIN	4020772053093
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Ledad haknyckel med tapp.

Specialstål, slipad övre kant,härdade och anlöpta brunerade.

Användningsdata:

För hålmutter DIN 1816.

Teknisk beskrivning

Maximal diameter	155 mm
totallängd	335 mm
för mutterytter-Ø	95 - 155 mm
tapp-Ø	6 mm
Typ	775D
tillverkarens beteckning	776C
Produktslag	Haknycklar