



Hårdhetsjämförelseplatta HV 20, Hårdhetsvärde (ca): 550



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 495166 550 |
| GTIN | 2050001958228 |
| Artikelklass | 49L |

Beskrivning

Utförande:

Högkvalitativa hårdhetsjämförelseplattor av optimerat och homogent stål för periodisk kalibrering av hårdhetsprovare.

Fördel:

Organisationssystem med färger och symboler på varje förpackning.

leveransinnehåll:

Alla hårdhetsjämförelseplattor levereras med **DAkKS-kalibreringsintyg**.

OBS!:

Kalibreringar med andra metoder, hårdhetsjämförelseplattor med andra mått och med rasterlinjer levereras på förfrågan. Snabb tillgänglighet från tillverkarens lager.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| provningsförfarande | HV 20 |
| Ø | 65 mm |
| höjd | 10 mm |
| Hårdhetsvärde (ca) | 550 |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| inkl. DAkKS-kalibreringsintyg | ja |
| förpackning | Stabil box |

Produktslag

Hårdhetsjämförelseplatta