



Haknycklar med hake, för mutterytter-Ø: 230/245mm



Beställningsdata

Ordernummer	628400 230/245
GTIN	4020772054762
Artikelklass	63Q

Beskrivning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, härdade och anlöpta brunerade.
Haknyckel med hake enligt DIN 1810 A.

Användningsdata:

För spårmutter DIN 1804 och rullagerspårmutter DIN 981.

OBS!:

Storlek 135/145; 260/270Tjockleken avviker från DIN.

Teknisk beskrivning

totallängd	568 mm
för mutterytter-Ø	230 - 245 mm
Typ	1810A
tillverkarens beteckning	DIN 1810A
Produktslag	Haknycklar