

**Diamant-sliptallrik D×T×H (mm), 100×10×20, Typ: D91****Beställningsdata**

Ordernummer	597760 D91
GTIN	9003172558356
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Slipskålar och sliptallriker med diamantslipbeläggning. Universalkornig för medelfin till fin ytkvalitet i kombination med mycket effektiv avverkning. **Specifikation: D91C75B DIAGO W-Carbide.**

Användningsdata:

Universellt användbara för verktygsslipning på alla vanliga verktygsslipmaskiner. För slipning av **hårdmetallverktyg och kortspånande, järnfria material.** Lämpar sig mycket väl för torrslipning men kan även användas för våtslipning.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	D91
Specifikation	D91C75B DIAGO W-Carbide
Slipmedlets beteckning	D
Slipmetod	Verktygsslipning
Slipmedel	Diamant

Form	4BT9
Skiv-Ø D	100 mm
Skivbredd D	10 mm
Produktnamnsattribut	100×10×20
Hål-Ø H	20 mm
Slipbeläggning bredd W framsida	10 mm
Slipbeläggning höjd X	1 mm
Produktslag	Stödtallrikar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		