



## Ledade haknycklar med hake, för mutterytter-Ø: 60-90mm



### Beställningsdata

Ordernummer	628000 60-90
GTIN	4020772051754
Artikelklass	63Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Ledad haknyckel med hake.  
Specialstål, slipad övre kant, härdade och förnicklade.

#### Användningsdata:

För spårmuttrar DIN 1804 och rullagerspårmuttrar DIN 981.

### Teknisk beskrivning

totallängd	280 mm
för mutterytter-Ø	60 - 90 mm
Typ	775D
tillverkarens beteckning	775D
Produktslag	Haknycklar