



Kombiskruvnyckel, nyckelvidd: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	621500 12
GTIN	4045197480262
Artikelklass	62C

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, samma nyckelvidd i båda ändar med exakta toleranser. Hylsan kan vridas ca 180°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd	191 mm
käftbredd	25,2 mm
käfthöjd	7 mm
nyckelvidd	12 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Huvud-Ø	17,8 mm
Rörligt huvud	180 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål, förkromat.
Produktslag	hylsnyckel