



## Ledade haknycklar med hake, för mutterytter-Ø: 90-155mm



### Beställningsdata

Ordernummer	628000 90-155
GTIN	4020772051761
Artikelklass	63Q

### Beskrivning

**Utförande:**

Ledad haknyckel med hake.  
Specialstål, slipad övre kant, härdade och förnicklade.

**Användningsdata:**

För spårmuttrar DIN 1804 och rullagerspårmuttrar DIN 981.

### Teknisk beskrivning

för mutterytter-Ø	90 - 155 mm
totallängd	335 mm
Typ	775D
tillverkarens beteckning	775D
Produktslag	Haknycklar