



Diamantskärpverktyg cylindriska, Diamantvikt: 2,4kt



Beställningsdata

Ordernummer	599700 2,4
GTIN	9003172494623
Artikelklass	53Y

Beskrivning

Utförande:

Standardskärpverktyg för slipskivor till alla maskiner med passande fäste. Skärpverktygen är konstruerade som **engångsverktyg**, dvs. efter nedslitning måste det bytas helt. (Det går inte att byta skärpsten i hållaren.) Engångs **flerstens**-skärp med flera enstensdiamanter.

Användningsdata:

För noggrann profilering och skärpning av slipskivor som återställer/skapar definierade slipverktygsegenskaper (rundhet och planhet, slipskiveprofil, ytstruktur, slipförhållanden). För styckevis tillverkning och småserieproduktion. Sörj för god kylsmörjning. Kort inspänning (fri längd < 2×D) motverkar vibrationsproblem. För **rak** slipskiveprofil för planslipning och utvändig rundslipning.

Teknisk beskrivning

För slipskivdimension	maximal Ø 500 mm
Diamantvikt	2,4 kt
Skärptyp	Flersten
totallängd L	60 mm
Huvud-Ø D ₁	10 mm
Slipmedlets beteckning	D
Produktslag	Handriktare

