

**Kombiskruvnyckel, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	621500 17
GTIN	4045197480330
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida, samma nyckelvidd i båda ändar med exakta toleranser. Hylsan kan vridas ca 180°.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

käftbredd	36,6 mm
nyckelvidd	17 mm
nyckellängd	234 mm
käfthöjd	8 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Huvud-Ø	23,8 mm
Rörligt huvud	180 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål, förkromat.
Produktslag	hylsnyckel