



Dubbelledad hylsnyckel, nyckelvidd: 14X15mm



Beställningsdata

Ordernummer	621400 14X15
GTIN	4018754025732
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidda; nyckelvidder med exakta toleranser; tolvkant. En inbyggd tryckfjäder håller hylsan i önskat läge.

Stabilt skaft i dubbel T-profil; med tunnväggiga, djupa huvuden med AS-Drive-profil. Rörliga hylsor (vridbara upp till 220°).

Material:

Chrome-Alloy-Steel; förkromade; rundade (inga skarpa kanter).

Teknisk beskrivning

Huvuddiameter D ₂	20,9 mm
Nyckelvidd ₁	14 mm
Huvud-Ø D ₁	19,7 mm
Nyckelvidd ₂	15 mm
nyckellängd L	227 mm
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel