



Diamantskärpverktyg med MK0-fäste, Diamantvikt: 2,4kt



Beställningsdata

Ordernummer	599710 2,4
GTIN	9003172494593
Artikelklass	53Y

Beskrivning

Utförande:

Standardskärpverktyg för slipskivor till alla maskiner med passande fäste. Skärpverktygen är konstruerade som **engångsverktyg**, dvs. efter nedslitning måste det bytas helt. (Det går inte att byta skärpsten i hållaren.)

Med nyckelgrepp för enkel demontering. Engångs **flerstens**-skärp med flera enstensdianter.

Användningsdata:

För noggrann profilering och skärpning av slipskivor som återställer/skapar definierade slipverktygsegenskaper (rundhet och planhet, slipskiveprofil, ytstruktur, slipförhållanden). För styckevis tillverkning och småserieproduktion. Sörj för god kylsmörjning. Kort inspänning (fri längd < 2×D) motverkar vibrationsproblem. För **rak** slipskiveprofil för planslipning och utvändigt rundslipning.

Teknisk beskrivning

Skärptyp	Flersten
totallängd L	42 mm
Diamantvikt	2,4 kt
För slipskivdimension	maximal Ø 500 mm
Huvuddiameter D ₂	14 mm
Slipmedlets beteckning	D
Produktslag	Handriktare

