



Hylsskruvmejsel med precisionsgrepp Kraftform Micro, nyckelvidd: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	622100 4
GTIN	4013288032355
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Flerkomponents **krafthandtag** med moment- och komfortoptimerad greppzon. **Klinga** av kromvanadinstål, förkromad.

Med flerkomponents precisionsgrepp **Kraftform Micro** och vridbar centrumhylsa.

Teknisk beskrivning

totallängd	157 mm
nyckelvidd	4 mm
klinglängd	60 mm
tillverkarens beteckning	2069 Micro
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	hylsnyckel