



## Borr för sten-/keramikplattor, Borr-Ø: 6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	787035 6
GTIN	9002741151356
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Två delar. Ett borr med **diamantslipat hårdmetallskär** med patenterad centreringsspets för noggrann punktansättning och exakta hål utan skador. Med 10 mm skaft. Ett hårdmetallborr för användning i yrkesborrchuckfäste. Med 1/4 tum (E 6,3) sexkantskaft.

#### Användningsdata:

För **mycket hårda stenplattor** upp till Mohs-/ritshårdhet 9 samt glas och porslin.

#### OBS!:

Inte lämpligt för slagborrning. Spindelvarvtal högst 200 v/min. Ingen kylning krävs.

### Teknisk beskrivning

Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Antal borr	2
Borr-Ø	6 mm
totallängd	115 mm
Skaft	Cylindriskt skaft

maximalt varvtal:	200 min <sup>-1</sup>
Skärmaterial	VHM
Skaft-Ø	10
Bits sexkantskaft	E 6,3
Produktslag	Stenborr