



Universalborr av hårdmetall Lång, Borr-Ø: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	787045 12
GTIN	9002741045969
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med **extra skarpa, superhårda egg**. Patenterad 4-stepsprofil för snabb utmatning av borrarspån.

Användningsdata:

Noggrann **rotationsborrning** i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

OBS!:

OBS! – Endast för rotationsborrning (utan slag).

Teknisk beskrivning

spirallängd	300 mm
totallängd	400 mm
Borr-Ø	12 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Universalborr