

**Universalborr av hårdmetall, Borr-Ø: 3 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	787000 3
GTIN	4002395378081
Artikelklass	76G

Beskrivning**Utförande:**

Hårdmetallspets **med skarpslipade skär och universell skärvinkel. Självcentrerande spets** ger exakta hål även i hårda ytor. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borrar i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:

- **Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.**
- **Kakel, keramik, marmor, glas.**
- **Armeringsjärn i betong.**

OBS!:

- **Obs! Får endast användas vid rotationsbörning (utan slag)!**
- **Snabbare börning och fler borrhål per batteriladdning än med hammarborrar.**

Skaft: Cylindriskt skaft

spirallängd: 40 mm

totallängd: 70 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	70 mm
spirallängd	40 mm
Borr-Ø	3 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagbörning
Skaft	Cylindriskt skaft

Produktslag

Universalborr