



Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphylsor, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	723100 160
GTIN	4003773022961
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	160 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3,4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång