



## Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3), Borr-Ø: 5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	787047 5
GTIN	9002740000198
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med **extra skarpa, superhårda egg**ar. Patenterad 4-stepsprofil för snabb utmatning av borrarspån.

Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (**E 6,3**).

#### Användningsdata:

Noggrann **rotationsborrning** i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

#### OBS!:

**OBS! – Endast för rotationsborrning (utan slag).**

### Teknisk beskrivning

Borr-Ø	5 mm
totallängd	100 mm
spirallängd	39 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Bits sexkantskaft	E 6,3
Produktslag	Universalborr