



Universalborr av hårdmetall, Borr-Ø: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	787040 4
GTIN	9002740008101
Artikelklass	76G

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med **extra skarpa, superhårda egg**. Patenterad 4-stepsprofil för snabb utmatning av borrar.

Användningsdata:

Noggrann **rotationsborrning** i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

OBS!:

OBS! – Endast för rotationsborrning (utan slag).

Teknisk beskrivning

Borr-Ø	4 mm
total längd	75 mm
spirallängd	39 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Universalborr