



## Hårdmetallkärnborr utan centrumborr, borrh-Ø: 90mm



### Beställningsdata

Ordernummer	788000 90
GTIN	4002395312597
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Borrhkrona med **diamantslipade hårdmetallskär**.

Med invändig M16-gänga för skaft nr 788022.

#### Användningsdata:

För borrhning av större hål och genombrott med **slagborrmaskiner eller borrhammare** i betong, murverk, natursten osv. **För infällt montage av eldosor.**

### Teknisk beskrivning

borrh-Ø	90 mm
totallängd	50 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrhning
Produktslag	Kärnhålsborrh

**Tillbehör**

Dubbhålsborr Längd 120 mm

788070 120

Fästskaft för kärnborkronor totallängd 105 mm

788022 105