



## Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphylsor, totallängd: 180mm



### Beställningsdata

Ordernummer	723100 180
GTIN	4003773022978
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

#### Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

#### Norm:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,7 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3,8 mm
totallängd	180 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång