



Kraftig ändavbitare, totallängd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	721900 200
GTIN	4003773213819
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt huvud, utanpåliggande led. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC).

Norm:

DIN ISO 5748

Material:

Specialverktøgsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat i flera steg.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,8 mm
totallängd	200 mm
Norm	DIN ISO 5748
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 61 HRC)
Material	Specialverktøgsstål
Yta	kemiskt svärtad tång
huvud	polerad
Produktslag	Skärande tång

