



Kraftsidavbitare, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 250mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 723500 250 |
| GTIN | 4003773041955 |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt huvud, induktionshårdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggande, glappfri led.
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| klippkapacitet pianotråd upp till Ø | 3 mm |
| klippkapacitet hård tråd upp till Ø | 3,5 mm |
| klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø | 4,6 mm |
| totallängd | 250 mm |
| Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norm | DIN ISO 5749 |
| Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
| Tillverkningsprocess | Induktionshårdade skär (ca 64 HRC) |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Kraftsidavbitare med stor kapacitet | nej |
| med inkopplingsbar retur fjäder | nej |
| Produktslag | Skärande tång |