

**Kraftsidavbitare, blank, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723400 160
GTIN	4045197166241
Artikelklass	72B

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Blank tång, plastklädda handtag.

**Användningsdata:**

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3,4 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
totallängd	160 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål

Yta	blank
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång