



## Hårdmetallkärnborr utan centrumborr, borr-Ø: 68mm



### Beställningsdata

Ordernummer	788000 68
GTIN	4002395357031
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Borrkrona med **diamantslipade hårdmetallskär**.

Med invändig M16-gänga för skaft nr 788022.

#### Användningsdata:

För borring av större hål och genombrott med **slagbormaskiner eller borrhammare** i betong, murverk, natursten osv. **För infällt montage av eldosor.**

### Teknisk beskrivning

borr-Ø	68 mm
totallängd	50 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborring
Produktslag	Kärnhålsborr

**Tillbehör**

Dubbhålsborr Längd 120 mm	788070 120
Fästskaft för kärnborkronor totallängd 105 mm	788022 105