



## Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3), Borr-Ø: 10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	787047 10
GTIN	9002740000228
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med **extra skarpa, superhårda egg**ar. Patenterad 4-stepsprofil för snabb utmatning av borrarspån.

Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (**E 6,3**).

#### Användningsdata:

Noggrann **rotationsborrning** i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

#### OBS!:

**OBS! – Endast för rotationsborrning (utan slag).**

### Teknisk beskrivning

spirallängd	80 mm
totallängd	120 mm
Borr-Ø	10 mm
Antal skär Z	2
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Bits sexkantskaft	E 6,3
Produktslag	Universalborr