

VBW**Kraftavbitare CombiCUT®, totallängd: 370mm**

Beställningsdata

Ordernummer	722400 370
GTIN	4005887007896
Artikelklass	73K

Beskrivning

Utförande:

Kraftig ändavbitare med induktionshårdade, i sidled förskjutna skär. Ingen justering av eggarna krävs. Smidda anslag förhindrar skador på käftarna. Lackerade rörskänklar med ergonomiska plasthandtag.

Användningsdata:

För kantnära avklippning av utstickande tråd.

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt.

OBS!:

Utbyteshuvud finns för modell 722400

Teknisk beskrivning

klippkapacitet hård tråd upp till Ø	4 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	7 mm
totallängd	370 mm
Handtag	ergonomiska plasthandtag
Tillverkningsprocess	sänksmitt, induktionshårdad ändavbitare
Material	Specialverktogsstål
Produktslag	Skärande tång

