



Kompakt sidavbitare, X-Cut[®], förkromad med grepphylsor, totallängd: 160mm



Beställningsdata

Ordernummer	724300 160
GTIN	4003773075134
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Med slimmat huvud och induktionshårdade skär (ca 64 HCR). **Genomgående led** för högsta stabilitet.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktogsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4,8 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,7 mm
totallängd	160 mm
tillverkarens beteckning	X-Cut
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Specialverktogsstål

Yta	förkromad
Produktslag	Skärande tång