



## Gripringstång, Typ: G0



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 719950 G0     |
| GTIN         | 4003773247890 |
| Artikelklass | 73F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Raka, förskjutna spetsar, dvs anpassade till gripringarnas hål. Med retur fjäder; G0 med ställskruv.

#### Användningsdata:

För "**gripringar**" (ringar för axlar utan spår).

#### Norm:

**DIN ISO 5743**

#### Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Användning: låsringstänger: Ringar för axlar utan spår

totallängd: 140 mm

spets-Ø: 0,9 mm

för axel-Ø: 1,5 – 4 mm

### Teknisk beskrivning

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| spets-Ø                    | 0,9 mm                     |
| totallängd                 | 140 mm                     |
| för axel-Ø                 | 1,5 – 4 mm                 |
| Norm                       | DIN ISO 5743               |
| Användning: låsringstänger | Ringar för axlar utan spår |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Käftform                        | rak                                       |
| Handtag                         | med plastöverdrag                         |
| Material                        | Kromvanadinspecialstål                    |
| Yta                             | Kemiskt svärtad tång<br>med polerat huvud |
| Led med integrerad retur fjäder | ja (strl. G0 med justerskruv)             |
| Utbytbar spets                  | nej                                       |
| Produktslag                     | Låsringstång                              |