

Garant**Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphysor, totallängd: 160mm**

Beställningsdata

Ordernummer	723040 160
GTIN	4045197416988
Artikelklass	71B

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Hög lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:**DIN ISO 5749****Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3,4 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2,5 mm
totallängd	160 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta

Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång