

**Kraftsidavbitare, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723535 200
GTIN	4003773018414
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud, induktionshårdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggande, glappfri led.

Förkromad tång, plastklädda handtag, **doppisolerade**.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4,2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,5 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	med plastöverdrag
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål

Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång