



Gripringstång, Typ: G1



Beställningsdata

Ordernummer	719950 G1
GTIN	4003773231066
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Raka, förskjutna spetsar, dvs anpassade till gripringarnas hål. Med returfjäder; G0 med ställskruv.

Användningsdata:

För "**gripringar**" (ringar för axlar utan spår).

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Användninglåsringstänger: Ringar för axlar utan spår

totallängd: 140 mm

spets-Ø: 1,3 mm

för axel-Ø: 4 – 7 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	140 mm
spets-Ø	1,3 mm
för axel-Ø	4 – 7 mm
Norm	DIN ISO 5743
Användninglåsringstänger	Ringar för axlar utan spår

Käftform	rak
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinspecialstål
Yta	Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
Led med integrerad retur fjäder	ja (strl. G0 med justerskruv)
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång