

Garant**Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphylsor, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723040 200
GTIN	4045197417008
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker

Haptoprene-yta.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Högt lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3 mm
totallängd	200 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång