

**Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphysor, totallängd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723100 140
GTIN	4003773039617
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med extra induktionshårdade skär (ca 64 HCR). Utanpåliggande led Hög skäreffekt tack vare optimalt utväxlingsförhållande.

Förkromad tång, grepphysor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För all tråd (lång livslängd även vid hård tråd). Högt lastförmåga för mycket höga utmattningslaster.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	140 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	3,1 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	2 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	1,5 mm
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång