

**Kraftsidavbitare, förkromad VDE-isolerad, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	723500 200
GTIN	4003773033820
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud, induktionshårdade skär (ca 64 HCR), utanpåliggande, glappfri led.
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

klippkapacitet mjuk tråd upp till Ø	4,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	3 mm
totallängd	200 mm
klippkapacitet pianotråd upp till Ø	2,5 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5749
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad

Kraftsidavbitare med stor kapacitet	nej
med inkopplingsbar retur fjäder	nej
Produktslag	Skärande tång