



Gripringstång, Typ: G4



Beställningsdata

Ordernummer	719950 G4
GTIN	4003773031093
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Raka, förskjutna spetsar, dvs anpassade till gripringarnas hål. Med returfjäder; G0 med ställskruv.

Användningsdata:

För "**gripringar**" (ringar för axlar utan spår).

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.
Användninglåsringstänger: Ringar för axlar utan spår
totallängd: 180 mm
spets-Ø: 1,8 mm
för axel-Ø: 20 – 30 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	180 mm
för axel-Ø	20 – 30 mm
spets-Ø	1,8 mm
Norm	DIN ISO 5743
Användninglåsringstänger	Ringar för axlar utan spår

Käftform	rak
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinspecialstål
Yta	Kemiskt svärtad tång med polerat huvud
Led med integrerad retur fjäder	ja (strl. G0 med justerskruv)
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång