



## Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag, mejselbredd b: 4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	660100 4
GTIN	4013288102126
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Mångsidiga och robusta skruvmejslar med konformad klinga (mejselspets) och sexkant för anbringande av skruvnycklar.

**Kraftformhandtag** av slagtålig plast **med integrerade mjukzoner** gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.

**Klinga** av specialstål med hög hårdhet och mycket hög seghet; **diamantbelagda mejselspetsar**. Sexkantig profilklinga från strl 5,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.

#### Fördel:

- **Mycket hög slitstyrka och mindre kast tack vare diamantbeläggningen.**
- **Snabbare och mer ergonomiskt arbete tack vare kraftformhandtaget.**
- **Hög kraftöverföring genom integrerade mjukzoner.**
- **Rullstopp.**
- **Märkning med uttagssymbol och storlek på kåpan.**

#### Användningsdata:

För reparations- och monteringsarbeten, för lossning av hårt sittande skruvar med mera.

### Teknisk beskrivning

mejseltjocklek a	0,8 mm
mejselbredd b	4 mm
totallängd	188 mm
klinglängd	90 mm
Drivprofil	Spårskruvmejsel

Produktlag

Skruvmejslar