



## Hårdmetall-hammarborr SDS-Plus, Ø×totallängd: 6X260mm



### Beställningsdata

Ordernummer	789000 6X260
GTIN	4002395320127
Artikelklass	76G

### Beskrivning

#### Utförande:

De tre speciella matningstånderna Power Breaker på M2 ger upphov till mikrosprickor i det bearbetade materialet för snabbare borrarjunkning och materialavverkning. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong. Tack vare den kärnförstärkta spiralen (KVS) dämpas vibrationer; slagenergin överförs direkt till borrarspetsen.

#### Användningsdata:

För borrar i betong, natursten och murverk.

#### OBS!:

När du borrar med ett extra långt borr (> 500 mm) bör du först förborra med ett kortare borr med samma diameter (för att undvika böjbrott).

### Teknisk beskrivning

Ø	6 mm
Antal skär Z	2
spirallängd	200 mm
totallängd	260 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	slagborrning
Skaft	SDS Plus
Produktslag	Stenborr

